



FL545A

Porte, orion plus, intérieur, métallique, pour coffret en tôle, 400x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	20 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm