



937522510

**Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg. cz**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietską osłonową

**Łączność**

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie  
Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 13 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Z wbudowaną lampą jarzeniową  
Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 2-biegunowy

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak