



28801404

S.1/B.x - Radio Touch, alumínio mate

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	87,5 - 108,0 MHz

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	70,80 mm
Largura	141,60 mm
Profundidade	46,50 mm
Profundidade da montagem	33 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Ligações

Secção transversal do altifalante	1,50 - 1,50 mm²
Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm²

Funções

Relógio DCF integrado	Sim
-----------------------	-----

Equipamento

Tipo de visor	Digital
---------------	---------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Ligação	Com 2 ligações para altifalante
Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Montagem simples e combinada
Função	Temporizador com função de repetição Temporizador Contagem decrescente Controlo do volume
Entrada de extensão	Entrada de extensão para ligar/desligar em separado