



41686086

Presa con terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	125 V
-------------------	-------

##### Corrente

Corrente nominale	20 A
-------------------	------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità di installazione	19 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	NEMA
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

##### Identificazione

Con stampa	No
------------	----

##### Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

---

Conformità REACH - SVHC free

Si

---

Conformità ROHS

Si

---