



41686086

**Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-20 R, ant, aks lak**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	125 V
---------------------	-------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Lakierowany

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Zakres głębokości wbudowania	19 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Łączność**

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	NEMA
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

---

**Odpowiednie do**

Q.x

---

**Zrównoważony rozwój**

---

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

---