



41686086

**Розетка USA/CANADA NEMA 5-20 R, 20A/125В, антрацит, Q.x**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номинальна напруга	125 V
--------------------	-------

**Електричний струм**

Номинальний струм	20 A
-------------------	------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Матеріали**

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	19 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Підключення**

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки	NEMA
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

**Емність**

Кількість модулів	1
-------------------	---

**Безпека**

З посиленним захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

**Ідентифікація**

З відбитком	Hi
-------------	----

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так

---