



15721606

Bilanciere con lente avvitabile Berker B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 54,90 mm

Larghezza 55,70 mm

Profondità 22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Custodia Con tappo di copertura per il montaggio a vite

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x