



937722507



**Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., szary**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
Liczba biegunów	1

**Materiały**

Kolor	Szary
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

**Wymiary**

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	24,10 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	13 mm

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
------------------------------------	------

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Nadruk	Bez nadruku
Oświetlenie	Z wbudowaną lampą jarzeniową Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

**Odpowiednie do**

integro	
---------	--