




937722507

imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	24,10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp Voor verlichtings- en controlecircuit
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Berker Integro