



Integro - bot.simples vis+lâmp, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	24,10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Textos

Impressão	Sem gravação
Iluminação	Com lâmpada luminescente integral Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker integro
