




29518982



S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, creme

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência consumida	2 W
--------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Iluminação	Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.
Etiqueta	Folhas com gravação de símbolos inseríveis
Impressão	Sem gravação

Adequado para

S.x/B.x	
---------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim