



29518982



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 230 V

#### Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 2 W

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Osvětlení

Typ svítidla LED

#### Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

#### Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

#### Texty

Osvětlení Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem  
Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.

Popis Fólie s potiskem symbolů, vkládací

Potisk Bez potisku

#### Vhodné pro

S.x/B.x

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano