



85745124



Orologio radio KNX x veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Si

Protocollo radio Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali 2

Dotazione

Collegamento bus integrato Si

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno Si

Funzioni

Tempo di ciclo 2 min

Regolazione astronomica 2 h

Batteria di backup 8 h

Riserva di carica in anni 0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Materiali

Colore Alluminio

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù
Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
Con blocco pulsanti
Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura)
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Protezione Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Serie

Altezza 58,40 mm

Larghezza 58,40 mm

Profondità 30 mm

Adatto per

BERKER Q.x