



85745124



Q.x - progr. hor. est. KNX RF, alumínio

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Equipamento

Número de canais 2

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Equipamento

Mudança de verão/inverno Sim

Funções

Tempo de funcionamento 2 min

Mudança de horário Astro 2 h

Reserva de energia 8 h

Reserva de marcha em anos 0 anos

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Cor Alumínio

Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, 1 modo de funcionamento para cima/baixo
Comportamento de transmissão e/ou recepção configurável
Com fechadura
Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção de bloqueio)
Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Proteção Com proteção contra desmantelamento

Capacidade

Número de módulos 0

Dimensões

Altura 58,40 mm

Largura 58,40 mm

Profundidade 30 mm

Adequado para

Berker Q.x