



HIC425G

Inversor motorizado automático 4 Pólos 2000A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	2000 A
------------------	--------

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	1316000 W
--	-----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Não
Adequado para caixa de distribuição	Sim

Instalação, montagem

Montagem	Platine de fixação
----------	--------------------