




29522045

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, crna sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 V

Snaga

Apsorbirana snaga 0,50 W

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

Veza

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm²

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Označavanje Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i
Uđite/Čekajte isporučuje se u kompletu

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker R.x / Berker serija 1930/Glas

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da