



HIC425E

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	2000 A
-------------------	--------

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	1316000 W
--	-----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
--------------------------	-----------------------

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Так
-------------------------	-----

Підходить для розподільчого щита	Так
----------------------------------	-----