



52059909

**RWC-larm, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Driftspänning | 24 - 24 V |
|---------------|-----------|

**Material**

|              |      |
|--------------|------|
| Färg         | Vit  |
| RAL-kod      | 9010 |
| Ytbehandling | Matt |

**Dimensioner**

|                |          |
|----------------|----------|
| Höjd           | 80,50 mm |
| Bredd          | 80,50 mm |
| Djup           | 32 mm    |
| Inbyggnadsdjup | 16,50 mm |

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

**Användningsförhållanden**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

**Text**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Utförande      | Centrumbricka för "plug-in" fixering |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar                |

**Lämplig för**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |