




10116616

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων          | 1 |

#### Υλικά

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Χρώμα                | Μαύρο             |
| Κωδικός RAL          | 9005              |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό<br>Ματ |
| Υλικό                | Γυαλί             |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο       |

#### Διαστάσεις

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ύψος                      | 90 mm   |
| Πλάτος                    | 95 mm   |
| Βάθος                     | 9,60 mm |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1       |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1       |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

#### Κείμενο

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα<br>Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |