




29522089

Señalización LED, rojo/verde, R.x, blanco polar

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada	230 V

Potencia	
Potencia consumida	0,50 W

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Iluminación	
Tipo de lámpara	LED

Materiales	
Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones	
Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	50 mm

Conexión	
Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm²

Seguridad	
Índice de protección IP	IP20

Texto	
Etiqueta	Se puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/Espere, por favor
Inscripción	Sin inscripción

Características técnicas	
Berker R.x / Berker serie 1930/Glas	

Sostenibilidad	
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí