



29522089



Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde R.1/R.3 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0,50 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

Connessione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Etichettatura Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per

Stampa Senza stampa

Adatto per

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si