




29522089



LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 V

Snaga

Apsorbirana snaga 0,50 W

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

Veza

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm²

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Označavanje Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i
Uđite/Čekajte isporučuje se u kompletu

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

R.x / Serija 1930/ Serija Glas

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da