




29522089



LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 0,50 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Popis Dodává se dvoubarevná fólie s potiskem symbolů Nerušit / Příprava prostoru a Vstupte / Čekejte

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano