



29522089



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 230 V

##### Потужність

Споживана потужність 0,50 W

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Освітлення

Тип лампи LED

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

##### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Тексти

Маркування Двоколірна плівка з надрукованими символами "Не турбувати",  
"Звільніть місце" та "Увійдіть/зачекайте" постачається в комплекті

Відбиток Без надруку

##### Сумісний із

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

##### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так