




FL512B

**Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L1100 P300 orion plus**

### Caratteristiche tecniche

#### Serie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 1150 mm |
| Larghezza            | 1100 mm |
| Profondità           | 300 mm  |
| Spessore dei fianchi | 1,50 mm |

#### Protezione

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                              |
| Classe protezione                       | Isolamento classe II              |
| Tipo di bloccaggio                      | 3 lati 7 mm<br>Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08                              |

#### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 2 |
| Numero di aperture della flangia | 0 |

#### Installazione, montaggio

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montaggio su             | Installazione a parete |
| Adatto per l'uso esterno | Sì                     |

#### Materiali

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Colore      | Grigio chiaro                            |
| Codice RAL  | 7035                                     |
| Trattamento | Non trattato                             |
| Materiale   | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |

#### Equipaggiamento

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 7 |
|----------------|---|

#### Porta / coperchio

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Numero di porte del quadro elettrico | 2                        |
| Porta/frontale trasparente           | Sì                       |
| Tipo di porta quadro elettrico       | Porta doppia, simmetrica |

#### Corrente

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Corrente nominale IN | 630 A |
|----------------------|-------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|