




52049909

S.1 - fonte alimentação, monob, branc mt

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de entrada	100 - 240 V

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate

Dimensões

Altura	80,50 mm
Largura	80,50 mm
Profundidade	42 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação de encaixe da placa central
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim