



52049909

Napájecí zdroj s rámečkem, S.1, bílá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
Vstupní napětí	100 - 240 V

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná

Rozměry

Výška	80,50 mm
Šířka	80,50 mm
Hloubka	42 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Texty

Způsob montáže	Násuvné upevnění centrálního dílu
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano