



LF3003008014

### Innerhörn OBS! utgått

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	30 mm
Längd	2000 mm
Inre area	720 - 720 mm <sup>2</sup>

##### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	3
---	---

##### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	8014
Färg	Brun

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

##### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej