



SL2005539011

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
RAL kod	9011
Boja	Grafitna crna

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x55

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da