



LFS300450VERZ

tehalit.LFS Kanał stalowy 30x45mm, ocynk

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wysokość                       | 30 mm                     |
| Szerokość                      | 45 mm                     |
| Długość                        | 2000 mm                   |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 970 - 970 mm <sup>2</sup> |

**Pojemność**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 4 |
|-----------------------------------------------------------|---|

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Tak |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

**Łączność**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

**Sprzęt**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 1 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 0     |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie                   | Nie   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

