



10112074

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC MONO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων | 1 |

Υλικά

| | |
|----------------------|------------|
| Χρώμα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός RAL | 9006 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Μεταχείριση | Ανοδιωμένο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|----------|
| Ύψος | 81,20 mm |
| Πλάτος | 81,20 mm |
| Βάθος | 9,90 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια Κάθετα |
|---------------------------|---------------------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Κείμενο

| | |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |