
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
3031



3031

Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Τάση	
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	
Συχνότητα	50 - 60 Hz
Υλικά	
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Αναγνωριστικό (ID)	
Διάταξη συναρμολόγησης	Βασικό στοιχείο
Συνδεσιμότητα	
Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια
Έλεγχοι και ενδείξεις	
Αριθμός μπουτόν	1
Διαστάσεις	
Διαστάσεις	70.80 x 70.80 mm
Ενσωματωμένο βάθος	31 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Αρχιτεκτονική	
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Σύνδεση	
Τύπος σύνδεσης	Σφιγκτήρας βύσματος
Κείμενο	
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	Off