




3031

Vippomkopplare OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström	
Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering	
Montering	Infälld montering

Spänning	
Märkspänning	250 V

Frekvens	
Frekvens	50 - 60 Hz

Material	
Material	Metall Plast

Identifiering	
Sammansättning	Grundelement

Anslutning	
Typ av montering	Klor

Kontroller och indikatorer	
Antal knappar	1

Dimensioner	
Dimensioner	70.80 x 70.80 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Arkitektur	
Styr/manöverelement	Enkel vipa

Elektrisk ström	
Märkström	10 A

Anslutning	
Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning

Text	
Utförande	Med klor För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	FRÅN