




3032

Interrupteur arrêt à 2 pôles

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matières

Finition de la surface Mat

Matière Métal
PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Type de commutation Avec position 0 prédéfinie
2 - pôles OFF

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui