



3032

**Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10AX/250В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Матеріали**

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

**Ідентифікація**

Схема монтажу Базовий елемент

**Підключення**

Тип монтажу Гачкове кріплення

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок 1

**Розміри**

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 31 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK07

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

**Електричний струм**

Номінальний струм 10 A

**Тексти**

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3і вставними клемами

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Тип перемикачання 3 попередньо визначеним нейтральним положенням  
2-пол. ВІМ

**Sustainability**

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так