



85422101



**Dotykový stmívač univerzální (R, L, C,LED) 2-násobný**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 230 - 230 V

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 32 mm  
Výška 71 mm  
Šířka 71 mm  
Hloubka 33,20 mm

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Jednoduché tlačítko

**Osvětlení**

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 12 - 40 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Texty**

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)  
S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se 2 vstupy pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano