



85422101



**B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED 1930/R.CLASSIC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 33,20 mm

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

**Φωτισμός**

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 12 - 40 W

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Κείμενο**

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Αυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού) Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με 2 εισόδους μονάδας επέκτασης για λειτουργία με μπουτόν (επαφή κλεισίματος), με λειτουργία μονής επιφάνειας

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι