



HFD416

Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte
---------------------------	-----------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	86,40 W
-----------------------------------	---------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fusible

Taille du fusible	NH00
-------------------	------

Dimensions

Hauteur	162 mm
---------	--------

Largeur	184 mm
---------	--------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	21,60 W
----------------------------------	---------

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W
-----------------------------------	----------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----