



HFD416

### Interruuteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

##### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	86,40 W
-----------------------------------	---------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

##### Fusible

Taille du fusible	NH00
-------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	184 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui