



HFD416

Veiligheidslastscheider, 4-polig, 160A, NH00

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	86,40 W
----------------------------------	---------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Afmetingen

Hoogte	162 mm
Breedte	184 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	21,60 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja