



HFD416

Inter. secciona. fusível 4x160A (NH00)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	86,40 W
--------------------------------	---------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Fusível

Dimensão do fusível	NH00
---------------------	------

Dimensões

Altura	162 mm
Largura	184 mm

Potência

Potência dissipada por polo	21,60 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	105000 W

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim