



HFD416

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X160A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας
------------------------------	--

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i	750 V
-------------------------------	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	86,40 W
---	---------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
---------------------------	------

Μέγεθος ασφάλειας	NH00
-------------------	------

Διαστάσεις

Ύψος	162 mm
------	--------

Πλάτος	184 mm
--------	--------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	21,60 W
---	---------

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	105000 W
--	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----