



HFD416

## 4-polig Säkringslastbrytare 160 A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 160 A |
|-----------|-------|

#### Arkitektur

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Antal poler         | 4                  |
| Styr/manöverelement | Roterande dörrvred |

#### Spänning

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$ | 750 V |
|-----------------------------------|-------|

#### Ström

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 86,40 W |
|--------------------------------------------|---------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

#### Säkring

|                 |      |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 162 mm |
| Bredd | 184 mm |

#### Ström

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Förlusteffekt per pol vid $I_n$                  | 21,60 W  |
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 105000 W |

#### Skydd, dörr

|        |    |
|--------|----|
| Läsbar | Ja |
|--------|----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |