



HFD412

### Interruuteur combiné fusible 4P - 125 A - T00

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

##### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	81.20 W
-----------------------------------	---------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	184 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	20.30 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82000 W

##### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui