



HFD412

## Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH00 125 A

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

#### Architektura

Liczba biegunów 4

Element sterujący/obsługowy Napęd obrotowy na drzwi

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$  750 V

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 81,20 W

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP00

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

#### Wymiary

Wysokość 162 mm

Szerokość 184 mm

#### Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego 20,30 W

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 82000 W

#### Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym Tak

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak