



HFD412

**Veiligheidslastscheider, 4-polig, 125A, NH00**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Uitvoering**

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	750 V
---------------------------------	-------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	81,20 W
----------------------------------	---------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	162 mm
Breedte	184 mm

**Vermogen**

Vermogensverlies per pool bij $I_n$	20,30 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja