



HFD412

Inter. secciona. fusível 4x125A (NH00)

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de órgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	81,20 W
--------------------------------	---------

Segurança

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Fusível

Dimensão do fusível	NH00
---------------------	------

Dimensões

Altura	162 mm
--------	--------

Largura	184 mm
---------	--------

Potência

Potência dissipada por polo	20,30 W
-----------------------------	---------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	82000 W
--	---------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----