



HFD412

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X125A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

#### Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης $U_i$	750 V
-------------------------------	-------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	81,20 W
---	---------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
Μέγεθος ασφάλειας	NH00

#### Διαστάσεις

Ύψος	162 mm
Πλάτος	184 mm

#### Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	20,30 W
Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	82000 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι