



HFD412

Säkringslastbrytare strl 00 125A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	750 V
-----------------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	81,20 W
--	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Dimensioner

Höjd	162 mm
Bredd	184 mm

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	20,30 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	82000 W

Skydd, dörr

Läsbar	Ja
--------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja