



HFD425

Veiligheidslastscheider, 4-polig, 250A, NH1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	164,40 W
----------------------------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	195 mm
Breedte	294 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	41,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja